

## 03301047

Par Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue [03301047](#)

POIGNÉE DE TRACTION À ŒIL ROTATIF UGRD, 5,0-6,0", STD.



### Caractéristiques

- Oeil rotatif pour la rotation du couple de traction après le relâchement de la charge
- Les modèles à tissage multiple disponibles ajoutent de la force pour les gros travaux de traction.
- La poignée en acier galvanisé offre une grande résistance pour une traction sûre.

### Performance

- Mécanique - Résistance à la rupture approximative - 40 000 (177 920) livres (N)
- Mécanique - Plage de diamètre de câble - 12,70-15,21 (5,00"-5,99")
- Mécanique - Charge de travail - 8000 (35584) Lbs (N)

### Général

Résistance à la rupture approximative	40 000 lbs
Numéro de catalogue	03301047
Couleur	
La construction	Tissé
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Capacité de charge	8000
Matériau	Acier, galvanisé
Matériau - Matériel de montage	Non monté
Série	Type K souterrain
Style	Maille fermée, double tissage
Type	Œil tournant, longueur standard
CUP	783585314457

### Chef d'orchestre

Gamme de diamètres de câbles	5.00 in-5.99 in
Taille du câble	5.00"-5.99" (12.70-15.21)
Spécification du câble	Fil de circuit répertorié UL

### Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	Certifié CSA
--------------------------	--------------

### Logistique

Quantité de cartons	2
---------------------	---

### Documentation

- [Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
- [Dessins de vente - WDK\\_03301047\\_DRAWING\\_PDF](#)
- [Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
- [Littérature - FOOD & BEVERAGE SOLUTIONS](#)
- [Littérature - FOOD & BEVERAGE SOLUTIONS](#)
- [Littérature - Wire Management Solutions Brochure](#)
- [Littérature - Pulp & Paper Solutions](#)
- [Littérature - PULP & PAPER SOLUTIONS](#)
- [Manuels d'installation - WIRING\\_D5722301\\_INSTALLINST](#)
- [Page du catalogue - WDK W-9 Catalog Page](#)
- [Spécifications - Wiring 03301047 Specification Sheet](#)
- [Spécifications - 3301047](#)
- [Vidéo - Kellems Wire Management Solutions](#)

