

03302024

Par Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue [03302024](#)

OVHD ROT EYE PULL GRIP, 1.2-1.5".



Caractéristiques

- Conçu pour tirer des conducteurs nus en aluminium ou en cuivre, des fils de terre, des torons de messagers, des câbles métalliques et des câbles isolés.

Performance

- Mécanique - Résistance à la rupture approximative - 30 600 (136 109) Lbs (N)
- Mécanique - Gamme de diamètres de câble - 3,17-3,78 pouces (1,25-1,49 pouces)
- Mécanique - Charge de travail - 6120 (27221.8) Lbs (N)

Général

Résistance à la rupture approximative	30 600 lbs
Numéro de catalogue	03302024
Couleur	
Code couleur	Noir
La construction	Tissé
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Capacité de charge	6120
Matériau	Acier, galvanisé
Matériau - Matériel de montage	Non monté
Série	Force multiple au-dessus de la tête
Style	Maille fermée, triple, double, simple tissage
Type	Œil tournant
CUP	783585314525

Chef d'orchestre

Gamme de diamètres de câbles	1.25 in-1.49 in
Taille du câble	1.25"-1.49" (3.17-3.78)
Spécification du câble	Fil de circuit répertorié UL

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	Certifié CSA
--------------------------	--------------

Logistique

Quantité de cartons	2
---------------------	---

Documentation

- [Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
- [Dessins de vente - WDK_03302024_DRAWING_PDF](#)
- [Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
- [Littérature - FOOD & BEVERAGE SOLUTIONS](#)
- [Littérature - FOOD & BEVERAGE SOLUTIONS](#)
- [Littérature - Wire Management Solutions Brochure](#)
- [Littérature - Pulp & Paper Solutions](#)
- [Littérature - PULP & PAPER SOLUTIONS](#)
- [Manuels d'installation - WIRING_30920061_INSTALLINST](#)
- [Page du catalogue - WDK W-8 Catalog Page](#)
- [Spécifications - 3302024](#)
- [Spécifications - Wiring 03302024 Specification Sheet](#)
- [Vidéo - Kellems Wire Management Solutions](#)

