



Wiring Device-Kellems

Kellems Wire Management, Agrippe-câble de luxe, mâle droit, .312-.375", 3/8" avec maillure

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [07401002](#)

Kellems® Agrippe-câble de luxe, mâle droit, .312-.375", 3/8" avec maillure.



Caractéristiques

- Le maillage en acier inoxydable résiste à la corrosion
- L'agrippe-câble permet de contrôler l'arc de courbure du câble
- Le maillage infini facilite l'installation des câbles et des conduits souples.

Générale

Application	Mâle droit - Forme 1
Conditions environnementales	Convient pour une utilisation en milieu humide lorsqu'il est utilisé avec un anneau d'étanchéité homologué entre le boîtier et le raccord.
Matériau	Raccords en aluminium, maillure en acier inoxydable
Matériel - quincaillerie de montage	Contre-écrou ou ouverture taraudée
Type	Filetage mâle droit
Type d'article	Agrippe-câble de luxe

Documentation

[Installation Manuals - WIRING_PD1692_INSTALLINST](#)
[Literature - Wire Management Solutions Brochure](#)
[Literature - Safety Product Guide](#)
[Literature - Industrial Solutions](#)
[Sales Drawings - WDK_07401002_DRAWING_PDF](#)
[Warranty - Industrial & Commercial Products](#)
[Video - Kellems Wire Management Solutions](#)



Un fier membre de la famille Hubbell.

©2023 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés.
WDK_CA-07401002-SPEC-FR | REV 12/2023