

Kellems Wire Management, Liquidtight System, Straight, 1 1/4", Non-Insulated with Mesh

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [074093405](#)

Kellems Wire Management, Liquidtight System, Straight, 1 1/4",
Non-Insulated with Mesh.



Caractéristiques

- Aide à prévenir l'arrachement des conduits et les dommages au niveau des raccords
- Réduit les temps d'arrêt de l'équipement

Performance

- Environnement - Inflammabilité - UL 94-HB et UL 94-V2
- Environnement - Emplacement dangereux - Convient pour une utilisation dans des emplacements dangereux selon la Classe I, Div. 2, Classe II, Div. 1 & 2, Classe III, Div. 1 & 2
- Environnement - Température de fonctionnement - -30°F à +225°F (-34°C à +107°C)

Général

Numéro de catalogue	074093405
Matériau	Raccord en acier, maille en acier inoxydable
Série	Conduit étanche
Style	Pour métal et non métallique PolyTuff I
Type	
CUP	783585331645

Dimensions

Conduit Trade Size	1 1/4 in
--------------------	----------

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	Répertorié UL
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM

Logistique

Quantité de cartons	2
---------------------	---

Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
[Dessin technique - 074093405 AutoCAD Drawing](#)
[Dessins de vente - WDK_0740934_DRAWINGS_PDF](#)
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
[Littérature - Wire Management Solutions Brochure](#)
[Littérature - Wiring Device Solutions for Strategic Manufacturing Facilities](#)
[Page du catalogue - WDK W-58 Catalog Page](#)
[Page du catalogue - WDK W-67 Catalog Page](#)
[Page du catalogue - WDK G-29 Catalog Page](#)
[Page du catalogue - WDK W-57 Catalog Page](#)
[Page du catalogue - WDK G-42 Catalog Page](#)
[Page du catalogue - WDK W-66 Catalog Page](#)
[Spécifications - 74093405](#)
[Spécifications - Wiring 074093405 Specification Sheet](#)
[Vidéo - Kellems Wire Management Solutions](#)

