

Kellems Wire Management, Liquidtight System, Straight, 2 1/2", Non-Insulated with Mesh

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [074093410](#)

Kellems Wire Management, Liquidtight System, Straight, 2 1/2",
Non-Insulated with Mesh.



Caractéristiques

- Aide à prévenir l'arrachement des conduits et les dommages au niveau des raccords
- Réduit les temps d'arrêt de l'équipement

Performance

- Environnement - Inflammabilité - UL 94-HB et UL 94-V2
- Environnement - Emplacement dangereux - Convient pour une utilisation dans des emplacements dangereux selon la Classe I, Div. 2, Classe II, Div. 1 & 2, Classe III, Div. 1 & 2
- Environnement - Température de fonctionnement - -30°F à +225°F (-34°C à +107°C)

Général

Numéro de catalogue	074093410
Matériau	Raccord en acier, maille en acier inoxydable
Série	Conduit étanche
Style	Pour métal et non métallique PolyTuff I
Type	
CUP	783585331676

Dimensions

Conduit Trade Size 2 1/2 in

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s) Répertoire UL

Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
[Dessin technique - 074093410 AutoCAD Drawing](#)
[Dessins de vente - WDK_0740934_DRAWINGS_PDF](#)
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
[Littérature - FOOD & BEVERAGE SOLUTIONS](#)
[Littérature - FOOD & BEVERAGE SOLUTIONS](#)
[Littérature - Wire Management Solutions Brochure](#)
[Littérature - Pulp & Paper Solutions](#)
[Littérature - PULP & PAPER SOLUTIONS](#)
[Page du catalogue - WDK W-58 Catalog Page](#)
[Page du catalogue - WDK W-57 Catalog Page](#)
[Spécifications - Wiring 074093410 Specification Sheet](#)
[Spécifications - 74093410](#)
[Vidéo - Kellems Wire Management Solutions](#)