

Kellems Wire Management, Liquidtight System, 45 Degree, 3/8", Non-isolé avec Mesh

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [074093441](#)

Kellems Wire Management, Liquidtight System, 45 Degree, 3/8",
Non- Isolated with Mesh.



Caractéristiques

- Aide à prévenir l'arrachement des conduits et les dommages au niveau des raccords
- Réduit les temps d'arrêt de l'équipement

Performance

- Environnement - Inflammabilité - UL 94-HB et UL 94-V2
- Environnement - Emplacement dangereux - Convient pour une utilisation dans des emplacements dangereux selon la Classe I, Div. 2, Classe II, Div. 1 & 2, Classe III, Div. 1 & 2
- Environnement - Température de fonctionnement - -30°F à +225°F (-34°C à +107°C)

Général

Numéro de catalogue	074093441
Matériau	Raccord en acier, maille en acier inoxydable
Série	Conduit étanche
Style	Pour métal et non métallique PolyTuff I
Type	45 degrés avec raccord mâle
CUP	783585331805

Dimensions

Conduit Trade Size 3/8 in

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s) Répertoire UL

Logistique

Quantité de cartons 5

Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
[Dessin technique - 074093441 AutoCAD Drawing](#)
[Dessins de vente - WDK_074093441_DRAWING_PDF](#)
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
[Littérature - Wire Management Solutions Brochure](#)
[Littérature - Pulp & Paper Solutions](#)
[Littérature - PULP & PAPER SOLUTIONS](#)
[Page du catalogue - WDK W-67 Catalog Page](#)
[Page du catalogue - WDK W-66 Catalog Page](#)
[Page du catalogue - WDK W-59 Catalog Page](#)
[Spécifications - 74093441](#)
[Spécifications - Wiring 074093441 Specification Sheet](#)
[Vidéo - Kellems Wire Management Solutions](#)