

## Kellems Wire Management, système étanche, 90 degrés, 1/2", isolé avec filet

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
No de catalogue [074093542](#)

Kellems Wire Management, Liquidtight System, 90 Degree, 1/2",  
Insulated with Mesh.



### Caractéristiques

- Aide à prévenir l'arrachement des conduits et les dommages au niveau des raccords
- Réduit les temps d'arrêt de l'équipement

### Performance

- Environnement - Inflammabilité - UL 94-HB et UL 94-V2
- Environnement - Emplacement dangereux - Convient pour une utilisation dans des emplacements dangereux selon la Classe I, Div. 2, Classe II, Div. 1 & 2, Classe III, Div. 1 & 2
- Environnement - Température de fonctionnement - -30°F à +225°F (-34°C à +107°C)

### Général

Numéro de catalogue	074093542
Matériau	Raccord en acier, maille en acier inoxydable
Série	Conduit étanche
Style	Pour métal et non métallique PolyTuff I
Type	
CUP	783585331980

### Dimensions

Conduit Trade Size	1/2 po
--------------------	--------

### Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	Répertorié UL
--------------------------	---------------

### Logistique

Quantité de cartons	10
---------------------	----

### Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)  
[Dessin technique - 074093542 AutoCAD Drawing](#)  
[Dessins de vente - WDK\\_074093542\\_DRAWINGS\\_PDF](#)  
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)  
[Littérature - FOOD & BEVERAGE SOLUTIONS](#)  
[Littérature - FOOD & BEVERAGE SOLUTIONS](#)  
[Littérature - Wire Management Solutions Brochure](#)  
[Littérature - Pulp & Paper Solutions](#)  
[Littérature - PULP & PAPER SOLUTIONS](#)  
[Page du catalogue - WDK W-58 Catalog Page](#)  
[Page du catalogue - WDK W-67 Catalog Page](#)  
[Page du catalogue - WDK W-57 Catalog Page](#)  
[Page du catalogue - WDK W-66 Catalog Page](#)  
[Spécifications - Wiring 074093542 Specification Sheet](#)  
[Spécifications - 74093542](#)  
[Vidéo - Kellems Wire Management Solutions](#)