

## Kellems Wire Management, système étanche, 45 degrés, 3/8", isolé avec filet

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
No de catalogue [074093561](#)

Kellems Wire Management, Liquidtight System, 45 Degree, 3/8", Insulated with Mesh.



### Caractéristiques

- Aide à prévenir l'arrachement des conduits et les dommages au niveau des raccords
- Réduit les temps d'arrêt de l'équipement

### Performance

- Environnement - Inflammabilité - UL 94-HB et UL 94-V2
- Environnement - Emplacement dangereux - Convient pour une utilisation dans des emplacements dangereux selon la Classe I, Div. 2, Classe II, Div. 1 & 2, Classe III, Div. 1 & 2
- Environnement - Température de fonctionnement - -30°F à +225°F (-34°C à +107°C)

### Général

Numéro de catalogue	074093561
Matériau	Raccord en acier, maille en acier inoxydable
Série	Conduit étanche
Style	Pour métal et non métallique PolyTuff I
Type	45 degrés avec raccord mâle
CUP	783585332079

### Dimensions

Conduit Trade Size 3/8 in

### Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s) Répertoire UL

### Logistique

Quantité de cartons 5

### Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)  
[Dessin technique - 074093561 AutoCAD Drawing](#)  
[Dessins de vente - WDK\\_074093561\\_DRAWING\\_PDF](#)  
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)  
[Littérature - Wire Management Solutions Brochure](#)  
[Littérature - Pulp & Paper Solutions](#)  
[Littérature - PULP & PAPER SOLUTIONS](#)  
[Page du catalogue - WDK W-58 Catalog Page](#)  
[Page du catalogue - WDK W-67 Catalog Page](#)  
[Page du catalogue - WDK W-66 Catalog Page](#)  
[Page du catalogue - WDK W-59 Catalog Page](#)  
[Spécifications - Wiring 074093561 Specification Sheet](#)  
[Spécifications - 74093561](#)  
[Vidéo - Kellems Wire Management Solutions](#)