



Wiring Device-Kellems

Dispositifs à lame droite, prise double décorative inviolable, qualité hospitalière, 2-pôles, 15A 125V, 2 pôles 3-fils avec terre, 5-15R, blanc

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [2172WTRA](#)

Dispositifs à lames droites, prise double décoratrice inviolable, qualité hospitalière, Hubbell-Pro, 15A 125V, 2 pôles, 3 fils, mise à la terre, 5-15R, blanc.



Caractéristiques

- Le volet inviolable est conforme aux exigences du code national de l'électricité
- Contacts à triple essuyage
- Face décoratrice à haute résistance aux chocs
- Sangle de montage en acier.

Générale

Application	Hubbell-Pro à usage intensif de qualité hospitalière
Couleur	Blanc
Matériau	Nylon
Matériel - quincaillerie de montage	Vis de fixation
Puissance max. (hp)	0.5
Type	Prise double
Type d'article	Style Line Décorateur Duplex

Dimensions

Dimensions 3.28 po x 1.57 po x 1,15 po

Documentation

[Installation Manuals - WIRING_PD2504_INSTALLINST](#)
[Literature - Hubbell SystemOne Recessed Fire-Rated Poke-Throughs: 4, 6, 8 and 10 inch](#)
[Literature - Tamper-Resistant Receptacles for Healthcare](#)
[Literature - Hubbell-PRO Hospital Grade TR Receptacles](#)
[Literature - Heavy Duty Tamper-Resistant Receptacles](#)
[Literature - Tamper-Resistant Receptacles](#)
[Literature - Hubbell SystemOne Recessed Fire-Rated Poke-Throughs](#)
[Literature - Hubbell-Pro Hospital Grade Receptacles](#)
[Warranty - Industrial & Commercial Products](#)
[Video - Tamper-Resistant Receptacles](#)



Un fier membre de la famille Hubbell.

©2023 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés.
WDK_CA-2172WTRA-SPEC-FR | REV 12/2023