



Dispositifs à lame droite, prise double, qualité hospitalière, Hubbell-Pro, 15A 125V, 2-pôles 3-fils de terre, 5-15R, blanc

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [8200WHI](#)

Dispositifs à lame droite, prise double, qualité hospitalière, Hubbell-Pro, 15A 125V, 2-pôles, 3-fils avec terre, 5-15R, blanc.

Caractéristiques

- Contacts à triple essuyage
- Face à haute résistance aux chocs avec zone de marquage du circuit
- Sangle de montage en acier.

Générale

Application	Hubbell-Pro à usage intensif de qualité hospitalière
Conditions environnementales	Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Couleur	Blanc
Matériau	Nylon
Matériel - quincaillerie de montage	Vis de fixation
Puissance max. (hp)	0.5
Type	prise
Type d'article	Prise double traditionnelle



Dimensions

Dimensions 3.28 po x 1.57 po x 1,15 po

Documentation

[Engineering Drawing - 8200WHI AutoCAD Drawing](#)
[Literature - Hubbell SystemOne Recessed Fire-Rated Poke-Throughs: 4, 6, 8 and 10 inch](#)
[Literature - Hubbell SystemOne Recessed Fire-Rated Poke-Throughs](#)
[Literature - Hubbell-Pro Hospital Grade Receptacles](#)
[Sales Drawings - WDK_8200_DRAWINGS_PDF](#)
[Warranty - Industrial & Commercial Products](#)



Un fier membre de la famille Hubbell.

©2023 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés.
WDK_CA-8200WHI-SPEC-FR | REV 12/2023