

Heavy Duty Products, Insulgrip Pin and Sleeve, Back Box Angle Adapter, 200A

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [AA20045](#)

Heavy Duty Products, Insulgrip Pin and Sleeve, Back Box Angle Adapter, 200A.



Performance

- Électrique - Interruption de courant - Certifié pour l'interruption de courant à pleine intensité nominale
- Électrique - Tension diélectrique - Résiste à 3 000 V CA
- Électrique - Tension de service maximale - 600 V CA RMS
- Environnement - Inflammabilité - Classification UL94-5VA et V-0
- Environnement - Températures de fonctionnement - Max. En continu : 75° C
- Températures de fonctionnement - Max. en continu : 75° C Min. Continu : -40° C sans impact
- Mécanique - Résistance aux chocs - Conformément à la norme UL746C
- Mécanique - Identification du produit - L'identification et les valeurs nominales font partie de l'étiquette externe et sont moulées dans le support du réceptacle.
- Mécanique - Identification des bornes - Les bornes sont identifiées conformément aux conventions nord-américaines et internationales.

Général

Numéro de catalogue	AA20045
La construction	Casting
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Conditions environnementales	Étanchéité
Type d'article	Boîte de montage
Les Knockouts	Aucun
Matériau	Thermoplastique
Matériau - Matériel de montage	Montage par vis
Nombre de prises	Accepte 1 appareil
Série	Boîtes d'encastrement et adaptateurs
Style	45 degrés
Plage de température	Limité par l'appareil
Type	Boîte arrière à quatre voies
CUP	783585810072

Dimensions

Taille de l'affichage Produit de taille standard

Caractéristiques électriques

Connectivité	Vis du terminal de pression
Courant / Intensité nominale	200 A
Valeur nominale actuelle	200 A
Phase	Triphasé
Puissance	120000

Chef d'orchestre

Wire Size #2 AWG à #4/0 AWG

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	Répertoire UL
Nema Rating	Non-NEMA
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM

Logistique

Quantité de cartons	1
Quantité de palettes	90

Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
[Littérature - Pulp & Paper Solutions](#)
[Littérature - PULP & PAPER SOLUTIONS](#)
[Page du catalogue - WDK G-40 Catalog Page](#)
[Page du catalogue - WDK G-41 Catalog Page](#)
[Page du catalogue - WDK G-42 Catalog Page](#)
[Page du catalogue - WDK G-44 Catalog Page](#)
[Spécifications - Wiring AA20045 Specification Sheet](#)
[Spécifications - AA20045](#)



Une marque Hubbell