



Kellems Wire Management, système étanche, tube non métallique PolyTuff® II, 1", 100 pieds, noir

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [B2100](#)



Système étanche Kellems®, tube non-métallique PolyTuff® II, 1", 100 pieds.

Caractéristiques

- Noyau en PVC avec parois ondulées collées à la gaine en PVC
- La construction non métallique met fin à la fatigue du métal et aux problèmes de séparation
- Traite facilement les virages, les tours, les courbes, les embranchements et les lignes droites.

Générale

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Application | UL1660 |
| Capacité de charge | Extra Flexible |
| Couleur | Noir |
| Matériau | PVC rigide et flexible co-extrudé |
| Type | PolyTuff® II Tuyau étanche |
| Type d'article | Produit standard |

Documentation

[Literature - Wire Management Solutions Brochure](#)
[Literature - Safety Product Guide](#)
[Warranty - Industrial & Commercial Products](#)
[Video - Kellems Wire Management Solutions](#)

Produits reliés

[PS1009NGY - Kellems Wire Management, Liquidtight System, SwivelLok® Multi-Position Male Liquid Tight Connector, 1", Non-Metallic, Gray](#)
[PS1009NBK - Kellems Wire Management, Liquidtight System, SwivelLok® Multi-Position Male Liquid Tight Connector, 1", Non-Métallique, Noir](#)
[P1009NGY - Kellems Wire Management, Liquidtight System, PolyTuff® 90 Degree Male Liquid-Tight Connector, 1", Non-Metallic, Gray](#)
[P1009NBK - Kellems Wire Management, Liquidtight System, PolyTuff® 90 Degree Male Liquid-Tight Connector, 1", Non-Metallic, Black](#)
[P100NGYA - Kellems Wire Management, Liquidtight System, PolyTuff® Connecteur mâle droit étanche, 1", non métallique, gris](#)



Un fier membre de la famille Hubbell.

©2023 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés.
WDK_CA-B2100-SPEC-FR | REV 10/2023