

Boîte en fonte 2 groupes, rectangulaire, peu profonde, semi- ajustable, dessus en aluminium

Par Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue [BA4214](#)



Boîtes de sol en béton encastrées, 2 groupes, rectangulaires, en fonte, peu profondes, semi-ajustables, dessus en aluminium.

Caractéristiques

- Flush Concrete Rectangular Floorbox
- Two Gang Cast Iron
- 2.00" Minumim Depth of Pour
- Non-Adjustable
- Boîte de sol rectangulaire en béton affleurant
- 2-groupes en fonte
- profondeur de coulée minimale de 2,00"
- non réglable

Général

Application - A utiliser sur	Béton
Numéro de catalogue	BA4214
Couleur	
La construction	Fer à repasser
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Type de finition	Aluminium
Les Knockouts	4) 3/4"
Matériau	Fonte
Méthode de montage	Coulé dans le béton
Nombre de gangs	2-Gang
Série	Rectangulaire affleurant - Série B24
Taille	2-Gang
Type	
CUP	783585106205

Dimensions

Dimensions	5.46 in x 7.49 in x 2 in
Hauteur	2 en
Longueur	5.46 in
Largeur	7.49 en

Chef d'orchestre

Entrée par câble	Du haut de la page
------------------	--------------------

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	<ul style="list-style-type: none">• UL/CSA• UL514
--------------------------	--

Logistique

Quantité de cartons	2
---------------------	---

Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
[Dessin technique - BA4214 AutoCAD Drawing](#)
[Dessins de vente - WDK_BA4214_DRAWING_PDF](#)
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
[Spécifications - BA4214](#)
[Spécifications - Wiring BA4214 Specification Sheet](#)