



Dispositifs à lame droite, prises doubles, inviolables doubles, qualité commerciale/industrielle, 2-pôles 3-fils de terre, 15A 125V, 5-15R

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [BR15GRYTR](#)

Prise double à lame droite, double inviolable, qualité commerciale/industrielle, 2-pôles 3-fils avec terre, 15A 125V, 5-15R.

Caractéristiques

- Volet inviolable conforme aux exigences du code national de l'électricité
- Face lisse
- Sangles enveloppantes en acier galvanisé
- Contacts à triple essuyage

Générale

Application	Qualité commerciale
Conditions environnementales	Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Couleur	Gris
Matériau	Nylon
Matériel - quincaillerie de montage	Vis de fixation
Puissance max. (hp)	0.5
Type	inviolable
Type d'article	Prise double traditionnelle



Dimensions

Dimensions 3,3 po x 1,58 po x 1,16 po

Documentation

[Engineering Drawing - M10511_ACAD](#)
[Literature - Tamper-Resistant Receptacles for Daycare](#)
[Literature - Tamper-Resistant Receptacles for Assisted Living](#)
[Literature - Tamper-Resistant Receptacles for Education](#)
[Literature - Tamper-Resistant Receptacles for Hospitality](#)
[Literature - Tamper-Resistant Specification Grade Receptacles](#)
[Sales Drawings - M10511](#)
[Warranty - Industrial & Commercial Products](#)
[Video - Tamper-Resistant Receptacles](#)



Un fier membre de la famille Hubbell.

©2023 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés.
WDK_CA-BR15GRYTR-SPEC-FR | REV 10/2023