



Wiring Device-Kellems

Dispositifs à lame droite, prises doubles inviolables, qualité commerciale, 2-pôles 3-fils avec terre, 15A 125V, 5 -15R, noir, unipolaire

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [CR15BLKTR](#)



Prise duplex inviolable à lame droite, qualité commerciale, 2-pôles 3-fils avec mise à la terre, 15A 125V, 5 -15R.

Caractéristiques

- Obturateur inviolable conforme aux exigences du code national de l'électricité
- face lisse
- contacts à triple essuyage

Générale

Application	Qualité commerciale
Conditions environnementales	Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Couleur	Noir
Matériau	Nylon
Matériel - quincaillerie de montage	Vis de fixation
Puissance max. (hp)	0.5
Type	inviolable
Type d'article	Prise double traditionnelle

Dimensions

Dimensions 1,32 po x 0,83 po x 3,28 po

Documentation

[Engineering Drawing - M10512_ACAD](#)
[Literature - Tamper-Resistant Receptacles for Daycare](#)
[Literature - Tamper-Resistant Receptacles for Assisted Living](#)
[Literature - Tamper-Resistant Receptacles for Education](#)
[Literature - Tamper-Resistant Receptacles for Hospitality](#)
[Literature - Tamper-Resistant Specification Grade Receptacles](#)
[Literature - Hubbell Marine Full Line Catalog](#)
[Literature - Tamper-Resistant Receptacles](#)
[Sales Drawings - M10512](#)
[Warranty - Industrial & Commercial Products](#)
[Video - Marine Electrical Products](#)
[Video - Tamper-Resistant Receptacles](#)



Un fier membre de la famille Hubbell.

©2023 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés.
WDK_CA-CR15BLKTR-SPEC-FR | REV 10/2023