



Dispositifs à lame droite, prise double, qualité commerciale, 2-pôles 3-fils avec MALT, 15A 125V, 5-15R, avec fils torsadés de 8".

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [CR15IP2](#)

Dispositifs à lame droite, prises doubles, qualité commerciale, 2-pôles 3-fils avec terre, 15A 125V, 5-15R, ivoire, paquet simple, avec fils torsadés de 8".

Caractéristiques

- Conception entièrement isolée avec fils de sortie de 8 pouces
- Face lisse
- Contacts à triple essuyage

Générale

Application	Qualité commerciale
Conditions environnementales	Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Couleur	Ivoire
Matériau	Nylon
Matériel - quincaillerie de montage	Vis de fixation
Puissance max. (hp)	0.5
Type	Pré-câblé
Type d'article	Prise double traditionnelle



Dimensions

Dimensions 1,32 po x 0,83 po x 3,28 po

Documentation

[Engineering Drawing - CR15IP2 AutoCAD Drawing](#)
[Installation Manuals - WIRING_PD2313_INSTALLINST](#)
[Sales Drawings - WDK_CR15IP2_DRAWING_PDF](#)
[Warranty - Industrial & Commercial Products](#)



Un fier membre de la famille Hubbell.

©2023 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés.
WDK_CA-CR15IP2-SPEC-FR | REV 10/2023