

**Dispositifs à lames droites,
réceptacles, duplex inviolables,
qualité
décorative/commerciale/industrielle,
15A 125V, 5-15R, fils massifs
précâblés de 8", .**

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [DR15ITRP1](#)

Dispositifs à lames droites, prises, prises doubles inviolables, qualité décorative/commerciale/industrielle, 2 pôles 3 fils avec mise à la terre, 15A 125V, 5-15R, ivoire, fils massifs précâblés de 8", .



Caractéristiques

- Conception entièrement isolée avec des fils solides de 8 pouces
- Le volet inviolable est conforme aux exigences du code national de l'électricité.
- Design décoratif Style Line® esthétique
- Face lisse
- Contacts à triple essuyage

Performance

- Électrique - Interruption de courant - Certifié pour l'interruption de courant à pleine intensité nominale
- Électrique - Tension diélectrique - Résiste à 2 000 V minimum
- Environnement - Inflammabilité - UL 94V-2
- Environnement - Températures de fonctionnement - Maximum 75°C en continu, minimum -40°C (sans impact)
- Mécanique - Identification du produit - Les caractéristiques font partie intégrante de l'appareil.

Général

Numéro de catalogue	DR15ITRP1
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Conditions environnementales	Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Puissance - Maximum	0.5
Type d'article	Décorateur Duplex
Matériau	Nylon
Matériau - Matériel de montage	Montage par vis
Nombre de pôles	2 pôles
Température de fonctionnement	Maximum continu 75°C et minimum -40°C sans impact
Série	Grade de spécification commerciale
Style	Décorateur de lignes de style
Type	Pré-câblé, inviolable
CUP	783585146904

Dimensions

Dimensions	1.32 in x 1.09 in x 3.28 in
Taille de l'affichage	Produit de taille standard
Hauteur	3.28 in
Longueur	1.32 in
Poids	0,2 lb
Largeur	1.09 in

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	15 A
Connectivité	Câblage arrière et latéral
Courant / Intensité nominale	15 A
Valeur nominale actuelle	15 A
Rigidité diélectrique	Résiste à une tension minimale de 2 000 V
Phase	Monophasé
Tension Rating	125 V
Tension nominale Description	125 V
Puissance	1875 W

Chef d'orchestre

Nombre de fils	3 fils
Wire Size	#12 AWG

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	<ul style="list-style-type: none">• Certifié CSA, C22.2, No. 42• Conforme à la norme NEMA® WD-6• Répertoire UL selon UL498, dossier n° E2186
Nema Rating	5-15R

Logistique

Quantité de cartons	50
---------------------	----

Documentation

- [Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
- [Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
- [Page du catalogue - WDK A-31 Catalog Page](#)
- [Spécifications - DR15ITRP1](#)
- [Spécifications - Wiring DR15ITRP1 Specification Sheet](#)
- [Vidéo - Tamper-Resistant Receptacles](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
WDK_CA-DR15ITRP1-SPEC-FR | REV 7/2024