

HUBBELL
Wiring Device-Kellems

Interrupteurs décoratifs de qualité supérieure, usage général, unipolaires, 20A 120/277V AC, câblés à l'arrière et sur le côté, précâblés avec 8" #12 THHN

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [DSL120I](#)

Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité spéciale, interrupteurs décoratifs, usage général AC, unipolaire, 20A 120/277V AC, câblage arrière et latéral, précâblé avec 8" #12 THHN, ivoire.



Caractéristiques

- Économie de main-d'œuvre
- Vis de montage captive pour le nettoyage du filetage
- Acier, pont zingué résistant à la corrosion

Performance

- Électrique - Tension diélectrique - Résiste à 1500 V CA minimum pendant 1 minute
- Électrique - Courant continu max. Courant continu - 20A
- Électricité - Tension de service max. Tension de travail - 277V AC
- Électricité - Surcharge - Minimum 4,8 fois le courant nominal pour 100 cycles
- Électrique - Élévation de température - 30°C maximum au courant nominal
- Environnement - Inflammabilité - UL 94V-2
- Environnement - Température de fonctionnement - Max. continue : 75°C, Min. continue : -40°C sans impact
- Mécanique - Logement des bornes - 8" #12 AWG THHN

Général

Numéro de catalogue	DSL120I
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Type d'article	Interrupteur unipolaire Style Line Decorator
Matériau	Polycarbonate
Nombre de pôles	Unipolaire
Température de fonctionnement	Maximum continu 75°C et minimum -40°C sans impact
Série	Usage général
Style	Unipolaire
Type	Bascule/Décorateur
CUP	783585150864

Dimensions

Dimensions	4.12 in x 1.73 in x 1.61 in
Hauteur	1.61 in
Longueur	4.12 in
Largeur	1.73 in

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	20 A
Connectivité	Pré-câblé
Courant / Intensité nominale	20 A
Valeur nominale actuelle	20 A
Rigidité diélectrique	Résiste à une tension minimale de 1500V AC pendant 1 minute
Augmentation de la température - Max. Tension Rating	30°C maximum au courant nominal 120-277 VAC

Chef d'orchestre

Wire Size	#12 AWG
-----------	---------

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	Répertorié UL
--------------------------	---------------

Logistique

Quantité de cartons	50
---------------------	----

Documentation

- [Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
- [Dessin technique - DSL120I AutoCAD Drawing](#)
- [Dessins de vente - WDK_DSL120_DRAWING_PDF](#)
- [Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
- [Manuels d'installation - WIRING_PD2444_PD2404_INSTALLINST](#)
- [Page du catalogue - WDK D-15 Catalog Page](#)
- [Spécifications - DSL120I](#)
- [Spécifications - Wiring DSL120I Specification Sheet](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
WDK_CA-DSL120I-SPEC-FR | REV 7/2024