

Pédalier, 2 vitesses, aluminium

Par Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue [FR280ALA](#)

Pédestal de passage ignifugé, double.



Caractéristiques

- Classement au feu de 1 à 4 heures (1 à 3 heures pour les planchers en acier et les revêtements en béton, conception de la série D900)
- Pour les planchers de 2 1/4 po à 7 po d'épaisseur
- Approuvé pour utilisation dans la ville de Chicago

Performance

Électricité - Construction du socle de service - Cadre en acier galvanisé de gros calibre avec boîtier et plaques frontales en aluminium

Général

Numéro de catalogue	FR280ALA
Couleur	
La construction	Fabriqué
Matériaux de construction - Principaux	280 Meunt
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Type de finition	Aluminium
Type d'article	Raccords de branchement au-dessus du sol (2 groupes)
Les Knockouts	Aucun
Matériau	Aluminium
Matériau - Matériel de montage	Sur PT27A Raccord de sol traversant
Matériel de montage	Inclus
Type de montage	Sur PT27A ou PT7XC, montage à travers le sol
Taille	Produit de taille standard
Style	Piédestaux
Sous marque	Accessoires
Type	Raccords de service au-dessus du sol
CUP	783585396231

Dimensions

Taille de l'affichage Produit de taille standard

Chef d'orchestre

Entrée par câble Directement dans l'appareil

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s) UL 514A

Logistique

Quantité de cartons 5

Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
[Dessin technique - FR280ALA AutoCAD Drawing](#)
[Dessins de vente - WDK_FR280A_DRAWING_PDF](#)
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
[Manuels d'installation - WIRING_PD1901_INSTALLINST](#)
[Page du catalogue - WDK P-34 Catalog Page](#)
[Spécifications - FR280ALA](#)
[Spécifications - FR280ALA](#)