

## Pédalier, 2 vitesses, gris

Par Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue [FR280GYA](#)

Pédestal de passage ignifugé, double.



### Caractéristiques

- Classement au feu de 1 à 4 heures (1 à 3 heures pour les planchers en acier et les revêtements en béton, conception de la série D900)
- Pour les planchers de 2 1/4 po à 7 po d'épaisseur
- Approuvé pour utilisation dans la ville de Chicago

### Performance

Électricité - Construction du socle de service - Cadre en acier galvanisé de gros calibre avec boîtier et plaques frontales en aluminium

### Général

Numéro de catalogue	FR280GYA
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Type de finition	Gris
Type d'article	Raccords de branchement au-dessus du sol (2 groupes)
Les Knockouts	Aucun
Matériau	Aluminium
Matériau - Matériel de montage	Sur PT27A Raccord de sol traversant
Matériel de montage	Inclus
Style	Piédestaux
CUP	783585396163

### Dimensions

Taille de l'affichage                      Produit de taille standard

### Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)                  Répertoire UL

### Logistique

Quantité de cartons                      5

### Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)  
[Dessin technique - FR280GYA AutoCAD Drawing](#)  
[Dessins de vente - WDK\\_FR280A\\_DRAWING\\_PDF](#)  
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)  
[Page du catalogue - WDK P-34 Catalog Page](#)  
[Spécifications - FR280GYA](#)  
[Spécifications - FR280GYA](#)