



Wiring Device-Kellems

Kellems Wire Management, système étanche, conduit non métallique PolyTuff® I, gris, 1", 100 pieds

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [G1100](#)



Kellems® PolyTuff® I Conduit non métallique étanche de 1 po, 100 pieds.

Caractéristiques

- Pas de bords métalliques déchiquetés
- âme en PVC rigide liée à une gaine en PVC flexible
- la construction non métallique met fin à la fatigue du métal et aux problèmes de séparation.

Générale

Application	UL1660
Capacité de charge	Extra Flexible
Matériau	PVC rigide et flexible co-extrudé
Type	PolyTuff® I Conduit étanche
Type d'article	Produit standard

Documentation

[Literature - Wire Management Solutions Brochure](#)
[Literature - Safety Product Guide](#)
[Literature - Wiring Device Solutions for Strategic Manufacturing Facilities](#)
[Literature - Industrial Solutions](#)
[Warranty - Industrial & Commercial Products](#)
[Video - Kellems Wire Management Solutions](#)

Produits reliés

[P100NGYA - Kellems Wire Management, Liquidtight System, PolyTuff® Connecteur mâle droit étanche, 1", non métallique, gris](#)
[PS1009NBK - Kellems Wire Management, Liquidtight System, SwivelLok® Multi-Position Male Liquid Tight Connector, 1", Non-Métallique, Noir](#)
[H10091 - Kellems Wire Management, Liquidtight System, connecteur mâle étanche à angle droit 90°, 1", acier, isolé](#)
[P1009NBK - Kellems Wire Management, Liquidtight System, PolyTuff® 90 Degree Male Liquid-Tight Connector, 1", Non-Metallic, Black](#)
[H1001 - Kellems Wire Management, système étanche, connecteur mâle droit étanche, 1", acier, isolé](#)



Un fier membre de la famille Hubbell.

©2023 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés.
WDK_CA-G1100-SPEC-FR | REV 10/2023