

GFP15LM

Par Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue [GFP15LM](#)

Power Protection Products, Fiches DDFT, Commerciales, Jeu manuel, 15A 120V AC, 5-15R, 15' Leads, 4-6 mA Trip Level, Noir.



Caractéristiques

- High impact UV stabilized housing for long life
- All-glass circuit board provides moisture immunity
- Watertight GFCI housing for use in harsh environments
- Boîtier stabilisé UV à impact élevé pour une longue durée de vie
- circuit imprimé entièrement en verre offrant une immunité à l'humidité
- boîtier étanche DDFT pour une utilisation dans des environnements difficiles

Général

Número de catalogue	GFP15LM
Couleur	
La construction	Fabriqué
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Type d'article	Lame droite
Matériau - Isolation	Elastomère
Matière - Veste	PVC
Série	Usage intensif
Style	Set manuel
Température nominale	De -35 degrés C à 66 degrés C (de -30 degrés F à 150 degrés F)
Type	Cordon de ligne
CUP	783585690872

Dimensions

Diamètre extérieur	0.245
Poids	1.65 lb

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	15 A
Connectivité	Plug-in
Courant / Intensité nominale	15 A
Valeur nominale actuelle	15 A
Tension Rating	120 VAC
Tension nominale Description	120 VAC

Chef d'orchestre

Taille du conducteur	#14 AWG
Type de conducteur	Cuivre
Nombre de conducteurs	3
Brins	Multi

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	Répertoire UL
--------------------------	---------------

Logistique

Quantité de cartons	10
---------------------	----

Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
[Dessins de vente - WDK_GFP15LM_DRAWING_PDF](#)
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
[Littérature - Pulp & Paper Solutions](#)
[Littérature - Safety Product Guide](#)
[Littérature - PULP & PAPER SOLUTIONS](#)
[Manuels d'installation - WIRING_PD1911_INSTALLINST](#)
[Page du catalogue - WDK K-16 Catalog Page](#)
[Spécifications - Wiring GFP15LM Specification Sheet](#)
[Spécifications - GFP15LM](#)