

GFP515M

Par Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue [GFP515M](#)

Ensemble manuel de prises commerciales GFCI, 15A 120V AC, 5-15R, Fiche, 4-6 mA Niveau de déclenchement.



Général

Número de catalogue	GFP515M
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Conditions environnementales	Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Type d'article	GFCI Male Plug
Matériau	Composite
Matériau - Matériel de montage	Monté sur cordon
Nombre de pôles	2 pôles
Série	Usage intensif
Style	Set manuel
Type	Plugs
CUP	783585690766

Dimensions

Taille de l'affichage	Taille standard
-----------------------	-----------------

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	15 A
Connectivité	Vis de fixation
Courant / Intensité nominale	15 A
Valeur nominale actuelle	15 A
Phase	Monophasé
Tension Rating	125 V
Tension nominale Description	125 V
Puissance	1800

Chef d'orchestre

Type de cordon	Tous les portables
Nombre de fils	Mise à la terre à 3 fils
Wire Size	#14 AWG à #12 AWG

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	<ul style="list-style-type: none">Exigences NEC® et CECRépertorié UL
--------------------------	---

Logistique

Quantité de cartons	10
---------------------	----

Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
[Dessins de vente - WDK_GFP515M_DRAWING_PDF](#)
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
[Littérature - Pulp & Paper Solutions](#)
[Littérature - Safety Product Guide](#)
[Littérature - PULP & PAPER SOLUTIONS](#)
[Manuels d'installation - WIRING_PD1911_INSTALLINST](#)
[Page du catalogue - WDK K-13 Catalog Page](#)
[Spécifications - Wiring GFP515M Specification Sheet](#)
[Spécifications - GFP515M](#)

