

Cordon d'alimentation portable avec disjoncteur de fuite à la terre Twist-Lock® (en anglais)

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [GFPIST2025OLKA](#)

Circuit Guard® Heavy Duty GFCI Line Cord, Twist-Lock®,
Automatic Set, 20A, 250V AC, L6-20, 2', 12/3 SJTW.



Caractéristiques

- Boîtier à haute résistance aux chocs et stabilisé aux UV pour une longue durée de vie
- Circuit imprimé entièrement en verre pour une immunité à l'humidité
- Boîtier GFCI IP69K pour une utilisation dans des environnements difficiles
- Fonctionnalité d'autotest conforme à la norme UL 943

Général

Numéro de catalogue	GFPIST2025OLKA
Couleur	
Conditions environnementales	Intérieur, extérieur, Wahsdown
Matériau	Non-métallique
Nombre de pôles	2
Série	Très résistant
Style	Set automatique
Température nominale	De -35°C à 66°C (de -31°F à 150°F)
Type	Verrouillage
CUP	783585694481

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	20 A
Phase	1 PH
Tension Rating	250 VAC

Chef d'orchestre

Nombre de fils	3
----------------	---

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	UL 943
--------------------------	--------

Documentation

- [Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
- [Dessins de vente - M14318](#)
- [Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
- [Manuels d'installation - PD2165](#)
- [Page du catalogue - WDK K-16 Catalog Page](#)
- [Spécifications - WIRING_GFPIST2025OLKA_spec](#)
- [Spécifications - GFPIST2025OLKA](#)