

## GFRST15SNAPGY

Par Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue [GFRST15SNAPGY](#)

Prise DDFT SNAP-Connect, 15A, AUTOGUARD, Autotest, 125V, 2-pôles 3-fils de terre, 5-15R.



### Caractéristiques

Triple wipe construction

### Général

Catalog Number	GFRST15SNAPGY
Couleur	Gris
Indicateur EU RoHs	Contact Manufacturer
Matériau	Nylon
Puissance max. (hp)	0.5
Série	Heavy Duty
Type	Standard
Type	Standard
Type d'article	Prise Style Line DDFT
UPC	883778123542

### Dimensions

Dimensions	3.28 po x 1.77 po x 1.47 po
Hauteur	1.47 in
Largeur	1.77 in
Longueur	3.28 in

### Caractéristiques électriques

Courant nominal	15 A
Courant nominal	15 A
Courant nominal	15 A
Description de la tension nominale	125 V
Phase	Single Phase
Puissance en Watts	1875 W
Tension nominale	125 V

### Lié au conducteur

Calibre des fils #12 AWG

### Certifications et conformité

Classe NEMA nominale	5-15R
Norme(s) de l'industrie	Meets All NEC® Requirements

### Logistique

Quantité dans l'emballage 10

### Documentation

[Catalog Page - WDK K-5 Catalog Page](#)  
[Catalog Page - WDK A-18 Catalog Page](#)  
[Catalogs - WDK Catalog Full 2024](#)  
[Engineering Drawing - GFRST15SNAPGY AutoCAD Drawing](#)  
[Installation Manuals - WIRING\\_PD2484\\_INSTALLINST](#)  
[Literature - AUTOGUARD® Self Test Ground Fault Receptacles](#)  
[Sales Drawings - WDK\\_GFRST15SNAP\\_DRAWING\\_PDF](#)  
[Warranty - Industrial & Commercial Products](#)  
[Video - Autoguard GFCI Receptacles](#)  
[Video - SNAPConnect Devices](#)

