

## GFRST20SNAPI

Par Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue [GFRST20SNAPI](#)

Prise DDFST SNAP-Connect, 20A, AUTOGUARD, Autotest, 125V,  
2-pôles 3-fils de terre, 5-20R.



### Caractéristiques

Triple wipe construction

### Général

Catalog Number	GFRST20SNAPI
Couleur	Ivoire
Indicateur EU RoHs	Contact Manufacturer
Matériau	Nylon
Puissance max. (hp)	1
Série	Heavy Duty
Type	Standard
Type	Standard
Type d'article	Prise Style Line DDFST
UPC	883778124532

### Dimensions

Dimensions	3.28 po x 1.77 po x 1.47 po
Hauteur	1.47 in
Largeur	1.77 in
Longueur	3.28 in

### Caractéristiques électriques

Courant nominal	20 A
Courant nominal	20 A
Courant nominal	20 A
Description de la tension nominale	125 V
Phase	Single Phase
Puissance en Watts	1875 W
Tension nominale	125 V

### Lié au conducteur

Calibre des fils #12 AWG

### Certifications et conformité

Classe NEMA nominale	5-20R
Norme(s) de l'industrie	Meets All NEC® Requirements

### Logistique

Quantité dans l'emballage 10

### Documentation

[Catalog Page - WDK K-5 Catalog Page](#)  
[Catalog Page - WDK A-18 Catalog Page](#)  
[Catalogs - WDK Catalog Full 2024](#)  
[Engineering Drawing - GFRST20SNAPI AutoCAD Drawing](#)  
[Installation Manuals - WIRING\\_PD2484\\_INSTALLINST](#)  
[Literature - AUTOGUARD® Self Test Ground Fault Receptacles](#)  
[Literature - SNAPConnect® Devices](#)  
[Sales Drawings - WDK\\_GFRST20SNAP\\_DRAWING\\_PDF](#)  
[Warranty - Industrial & Commercial Products](#)  
[Video - SNAPConnect Devices](#)  
[Video - Autoguard GFCI Receptacles](#)

