

GFRST20SNAPR

Par Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue [GFRST20SNAPR](#)

Prise DDFT SNAP-Connect, 20A, AUTOGUARD, Autotest, 125V,
2-pôles 3-fils de terre, 5-20R.



Caractéristiques

Triple wipe construction

Général

Catalog Number	GFRST20SNAPR
Couleur	Rouge
Indicateur EU RoHs	Contact Manufacturer
Matériau	Nylon
Puissance max. (hp)	1
Série	Heavy Duty
Type	Standard
Type	Standard
Type d'article	Prise Style Line DDFT
UPC	883778124563

Dimensions

Dimensions	3.28 po x 1.77 po x 1.47 po
Hauteur	1.47 in
Largeur	1.77 in
Longueur	3.28 in

Caractéristiques électriques

Courant nominal	20 A
Courant nominal	20 A
Courant nominal	20 A
Description de la tension nominale	125 V
Phase	Single Phase
Puissance en Watts	1875 W
Tension nominale	125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils #12 AWG

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale	5-20R
Norme(s) de l'industrie	Meets All NEC® Requirements

Logistique

Quantité dans l'emballage 10

Documentation

[Catalog Page - WDK K-5 Catalog Page](#)
[Catalog Page - WDK A-18 Catalog Page](#)
[Catalogs - WDK Catalog Full 2024](#)
[Engineering Drawing - GFRST20SNAPR AutoCAD Drawing](#)
[Installation Manuals - WIRING_PD2484_INSTALLINST](#)
[Literature - AUTOGUARD® Self Test Ground Fault Receptacles](#)
[Sales Drawings - WDK_GFRST20SNAP_DRAWING_PDF](#)
[Warranty - Industrial & Commercial Products](#)
[Video - Autoguard GFCI Receptacles](#)
[Video - SNAPConnect Devices](#)

