

GFRST82B

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [GFRST82B](#)

Produits de protection du courant, prise de DDFt, auto-test, qualité commerciale-hospitalière, 15A 125V, mise à la terre de 3 fils, 2 pôles, 5-15R, avec alarme, amande.



Caractéristiques

- Pince de câblage arrière interne et guide pour une terminaison rapide et sécurisée
- Construction à triple essuyage
- La version alarme fournit une notification sonore d'une condition de déclenchement

Général

Catalog Number	GFRST82B
Couleur	Brun
Indicateur EU RoHs	Contact Manufacturer
Série	Hospital Grade
Type	Alarm
Type	Standard
UPC	783585534046

Caractéristiques électriques

Courant nominal	15 A
Description de la tension nominale	125 V

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale	5-15R
----------------------	-------

Logistique

Quantité dans l'emballage	10
---------------------------	----

Documentation

[Catalog Page - WDK L-15](#) [Catalog Page - WDK K-6](#) [Catalog Page - WDK K-6](#) [Catalog Page - WDK K-6](#)
[Catalogs - WDK Catalog Full 2024](#)
[Literature - AUTOGUARD® Self Test Ground Fault Receptacles](#)
[Literature - Duct Products Guide](#)
[Warranty - Industrial & Commercial Products](#)
[Video - Autoguard GFCI Receptacles](#)

