

## GFRST83SNAPR

Par Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue [GFRST83SNAPR](#)

SNAP-Connect DDFT à lame droite, qualité hospitalière commerciale, autotest, 20A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-20R.



### Caractéristiques

Triple wipe construction

### Général

Catalog Number	GFRST83SNAPR
Couleur	Rouge
Indicateur EU RoHs	Contact Manufacturer
Matériau	Nylon
Puissance max. (hp)	1
Série	Hospital Grade
Type	Standard
Type	Standard
Type d'article	Autotest de la prise DDFT
UPC	783585486369

### Dimensions

Dimensions	3.28 po x 1.77 po x 1.47 po
Hauteur	1.47 in
Largeur	1.77 in
Longueur	3.28 in

### Caractéristiques électriques

Courant nominal	20 A
Courant nominal	20 A
Courant nominal	20 A
Description de la tension nominale	125 V
Phase	Single Phase
Puissance en Watts	1875 W
Tension nominale	125 V

### Lié au conducteur

Calibre des fils #12 AWG

### Certifications et conformité

Classe NEMA nominale	5-20R
Norme(s) de l'industrie	Meets All NEC® Requirements

### Logistique

Quantité dans l'emballage 10

### Documentation

[Catalog Page - WDK L-15 Catalog Page](#)  
[Catalog Page - WDK L-5 Catalog Page](#)  
[Catalogs - WDK Catalog Full 2024](#)  
[Engineering Drawing - GFRST83SNAPR AutoCAD Drawing](#)  
[Installation Manuals - WIRING\\_PD2484\\_INSTALLINST](#)  
[Literature - AUTOGUARD® Self Test Ground Fault Receptacles](#)  
[Literature - Duct Products Guide](#)  
[Literature - Emergency Preparedness for Healthcare](#)  
[Sales Drawings - WDK\\_GFRST83SNAP\\_DRAWING\\_PDF](#)  
[Warranty - Industrial & Commercial Products](#)  
[Video - SNAPConnect Devices](#)  
[Video - Autoguard GFCI Receptacles](#)

