

## 100 Amp 125V Noir, femelle, montage sur panneau, borne annulaire, dispositif à broches de scène

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
No de catalogue [HBL100SPFRRT](#)

100 Amp 125V Noir, montage sur panneau femelle, borne annulaire Dispositif à broches de stade.



### Caractéristiques

- Léger, résistant aux chocs, facile à câbler

### Général

Numéro de catalogue	HBL100SPFRRT
Couleur	
Contact	Laiton
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Matériau - Corps	Thermoplastique
Type de montage	Montage sur panneau femelle
Style	Terminal à anneau
Type de terminaison	Terminal à anneau
Type	Montage sur panneau
CUP	783585578439

### Caractéristiques électriques

Intensité nominale	100 A
Courant / Intensité nominale	100 A
Tension nominale Description	125 V

### Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Homologué UL</li><li>• LISTÉ CSA</li><li>• ESTA</li></ul>
--------------------------	---

### Logistique

Quantité de cartons	20
---------------------	----

### Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)  
[Dessin technique - HBL100SPFRRT AutoCAD Drawing](#)  
[Dessins de vente - WDK\\_HBL100SPFRRT\\_DRAWING\\_PDF](#)  
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)  
[Littérature - Entertainment Product Solution Guide](#)  
[Littérature - Stage Pin](#)  
[Manuels d'installation - WIRING\\_PD2831\\_INSTALLINST](#)  
[Page du catalogue - WDK H-18 Catalog Page](#)  
[Page du catalogue - WDK H-20 Catalog Page](#)  
[Spécifications - Wiring HBL100SPFRRT Specification Sheet](#)  
[Spécifications - HBL100SPFRRT](#)

