

100 Amp 125V Noir, mâle, montage sur panneau, terminal annulaire, dispositif à broches de stade

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [HBL100SPMRRT](#)

100 Amp 125V Noir, montage sur panneau mâle, borne annulaire
Dispositif à broches de stade.



Caractéristiques

- Léger, résistant aux chocs, facile à câbler

Général

Numéro de catalogue	HBL100SPMRRT
Couleur	
Contact	Laiton
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Matériau - Corps	Thermoplastique
Type de montage	Montage sur panneau mâle (entrée)
Style	Terminal à anneau
Type de terminaison	Terminal à anneau
Type	Montage sur panneau
CUP	783585578460

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	100 A
Courant / Intensité nominale	100 A
Tension nominale Description	125 V

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	<ul style="list-style-type: none">• Homologué UL• LISTÉ CSA• ESTA
--------------------------	---

Logistique

Quantité de cartons	20
---------------------	----

Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
[Dessin technique - HBL100SPMRRT AutoCAD Drawing](#)
[Dessins de vente - WDK_HBL100SPMRRT_DRAWING_PDF](#)
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
[Littérature - Stage Pin](#)
[Littérature - Entertainment Product Solution Guide](#)
[Manuels d'installation - WIRING_PD2831_INSTALLINST](#)
[Page du catalogue - WDK H-18 Catalog Page](#)
[Page du catalogue - WDK H-20 Catalog Page](#)
[Spécifications - Wiring HBL100SPMRRT Specification Sheet](#)
[Spécifications - HBL100SPMRRT](#)