

Interrupteurs de qualité commerciale, interrupteurs montés sur panneau et interrupteurs spécialisés, interrupteurs à poignée batteuse, interrupteurs unipolaires à simple coupure 10A 240V /15A 125V, fils conducteurs,

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [HBL118](#)

Interrupteurs et commandes d'éclairage, interrupteurs de qualité commerciale, interrupteurs montés sur panneau et interrupteurs spécialisés, interrupteurs à poignée batteuse, interrupteurs unipolaires 10A 240V /15A 125V, fils conducteurs,...



Caractéristiques

- Nickelé pour la résistance à la corrosion

Performance

Environnement - Températures de fonctionnement - Max Continu - 75 °C, Minimum -40 °C sans impact

Général

Action	SPST
Numéro de catalogue	HBL118
Couleur	<ul style="list-style-type: none">• Metallic• Métallique
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Type d'article	Montage sur panneau et interrupteur de la poignée de la chauve-souris
Méthode de montage	Montage sur panneau
Nombre de pôles	Unipolaire
Température de fonctionnement	Maximum continu 75°C et minimum -40°C sans impact
Série	Unipolaire/unidirectionnel
Style	Terminal à vis
Type	Usage général
CUP	783585016733

Dimensions

Dimensions	1,78 po x 0,67 po x 0,56 po
Hauteur	0,56 en
Longueur	1.78 in
Poids	0,05 lb
Largeur	0.67 in

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	10/15 A
Connectivité	Bornes à vis
Courant / Intensité nominale	10/15 A
Tension Rating	240/120 VAC

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	Répertoire UL
--------------------------	---------------

Logistique

Quantité de cartons	10
---------------------	----

Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
[Dessin technique - HBL118 AutoCAD Drawing](#)
[Dessins de vente - WDK_HBL118_DRAWING_PDF](#)
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
[Page du catalogue - WDK D-23 Catalog Page](#)
[Spécifications - Wiring HBL118 Specification Sheet](#)
[Spécifications - HBL118](#)



Une marque Hubbell