



Interrupteur à poignée batteuse, unipolaires à double coupure centrale, 10A 250V/10A 125V,

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [HBL123](#)

Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité commerciale, interrupteurs à montage sur panneau et interrupteurs spécialisés, interrupteurs à poignée de batteuse, unipolaires à double déclenchement à centre ouvert, 10A 250V/10A 125V,.

Caractéristiques

- Plaqué nickel pour la résistance à la corrosion

Générale

Puissance max. (hp)	0.75
Type	Usage général
Type d'article	Montage sur panneau et interrupteur de la poignée de la chauve-souris



Dimensions

Dimensions 2,15 po x 0,56 po x 1,12 po

Documentation

[Engineering Drawing - HBL123 AutoCAD Drawing](#)
[Sales Drawings - WDK_HBL123_DRAWING_PDF](#)
[Warranty - Industrial & Commercial Products](#)



Un fier membre de la famille Hubbell.

©2023 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés.
WDK_CA-HBL123-SPEC-FR | REV 10/2023