



Wiring Device-Kellems

## Interrupteurs à bascule, sectionneurs de moteur, bipolaires, 30A 600V CA, de qualité industrielle

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
No de catalogue [HBL1372](#)

Interrupteur de déconnexion Circuit-Lock® NEMA 1 à bascule  
bipolaire 30A, 600V CA.

### Caractéristiques

- Base et couvercle en aluminium
- Base pré-percée pour montage arrière
- Conduit de câblage défonçable
- NPT ½" et ¾"
- Câblage arrière, dessus et dessous
- Montage des contrôles en surface
- Verrouillable dans la position OFF pour conformité avec OSHA lockout/tagout

### Générale

Application	Bascule standard
Capacité de charge	Inductive
Conditions environnementales	Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Couleur	Aluminium
Matériel - quincaillerie de montage	Vis de fixation
Puissance max. (hp)	20
Type	Sectionneurs de moteurs
Type d'armoire	NEMA 1



### Dimensions

Dimensions 4,52 po x 3,2 po x 3,15 po

### Documentation

[Installation Manuals - WIRING\\_PD2018\\_INSTALLINST](#)  
[Literature - WIRING\\_WLFVM034](#)  
[Literature - WLFDS011-CANFR](#)  
[Literature - WLFDS011-CANEN](#)  
[Literature - Safety Product Guide](#)  
[Literature - Wiring Device Solutions for Strategic Manufacturing Facilities](#)  
[Literature - 30A Manual Motor Controllers](#)  
[Literature - Pulp & Paper Solutions](#)  
[Sales Drawings - WDK\\_HBL1372\\_DRAWING\\_PDF](#)  
[Warranty - Industrial & Commercial Products](#)



Un fier membre de la famille Hubbell.

©2023 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés.  
WDK\_CA-HBL1372-SPEC-FR | REV 10/2023