

## 20 Amp 125V Noir, femelle en ligne, double vis de fixation Dispositif à broche de stade

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
No de catalogue [HBL20SPF](#)

20 Amp 125V Noir, femelle en ligne, double vis de réglage  
Dispositif à broche de stade.



### Caractéristiques

- Compatible avec la base installée, Résistant aux chocs

### Général

Numéro de catalogue	HBL20SPF
Couleur	
Contact	Laiton
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Matériau - Corps	Thermoplastique
Type de montage	Femelle en ligne
Style	Double vis de réglage
Type de terminaison	Double vis de réglage
Type	Inline
CUP	783585539836

### Caractéristiques électriques

Intensité nominale	20 A
Courant / Intensité nominale	20 A
Tension nominale Description	125 V

### Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Homologué UL</li><li>• LISTÉ CSA</li><li>• ESTA</li></ul>
--------------------------	---

### Logistique

Quantité de cartons	100
---------------------	-----

### Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)  
[Dessin technique - HBL20SPF AutoCAD Drawing](#)  
[Dessins de vente - WDK\\_HBL20SPF\\_DRAWING\\_PDF](#)  
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)  
[Littérature - Stage Pin](#)  
[Littérature - Entertainment Product Solution Guide](#)  
[Manuels d'installation - WIRING\\_PD2827\\_INSTALLINST](#)  
[Page du catalogue - WDK H-18 Catalog Page](#)  
[Page du catalogue - WDK H-20 Catalog Page](#)  
[Spécifications - HBL20SPF](#)  
[Spécifications - Wiring HBL20SPF Specification Sheet](#)