

## 20 Amp 125V Noir, montage sur panneau mâle (entrée), dispositif à broche de stade à double vis de blocage

Par Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue [HBL20SPMR](#)

20 Amp 125V Noir, montage sur panneau mâle (entrée), dispositif de broche de stade à double vis de blocage.



### Caractéristiques

- Compatible avec la base installée, Résistant aux chocs

### Général

Numéro de catalogue	HBL20SPMR
Couleur	
Contact	Laiton
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Matériau - Corps	Thermoplastique
Type de montage	Montage sur panneau mâle (entrée)
Style	Double vis de réglage
Type de terminaison	Double vis de réglage
Type	Montage sur panneau
CUP	783585539874

### Caractéristiques électriques

Intensité nominale	20 A
Courant / Intensité nominale	20 A
Tension nominale Description	125 V

### Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Homologué UL</li><li>• LISTÉ CSA</li><li>• ESTA</li></ul>
--------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------

### Logistique

Quantité de cartons	100
---------------------	-----

### Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)  
[Dessin technique - HBL20SPMR AutoCAD Drawing](#)  
[Dessins de vente - WDK\\_HBL20SPMR\\_DRAWING\\_PDF](#)  
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)  
[Littérature - Stage Pin](#)  
[Littérature - Entertainment Product Solution Guide](#)  
[Manuels d'installation - WIRING\\_PD2828\\_INSTALLINST](#)  
[Page du catalogue - WDK H-18 Catalog Page](#)  
[Page du catalogue - WDK H-20 Catalog Page](#)  
[Spécifications - Wiring HBL20SPMR Specification Sheet](#)  
[Spécifications - HBL20SPMR](#)

