

## Adaptateur, utilisation marine, NEMA 5-15P à NEMA L5-20R

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
No de catalogue [HBL21CM28](#)



Adaptateur, utilisation marine, NEMA 5-15P à NEMA L5-20R.

### Performance

Environmental - Moisture Resistance - IP20 Suitability

### Général

Numéro de catalogue	HBL21CM28
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Conditions environnementales	Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Type d'article	Adaptateur enfichable
Matériau	Thermoplastique
Matériau - Matériel de montage	Plug-in
Nombre de pôles	2 pôles
CUP	783585808086

### Dimensions

Taille de l'affichage      Produit de taille standard

### Caractéristiques électriques

Intensité nominale	15 A
Connectivité	Plug-in
Courant / Intensité nominale	15 A
Valeur nominale actuelle	15 A
Phase	Monophasé
Tension Rating	125 VAC
Puissance	2500

### Chef d'orchestre

Nombre de fils      Mise à la terre à 3 fils

### Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	Répertoire UL
Nema Rating	5-15P à 5-20R
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM

### Logistique

Quantité de cartons      10

### Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)  
[Dessin technique - HBL21CM28 AutoCAD Drawing](#)  
[Dessins de vente - WDK\\_HBL21CM28\\_DRAWING\\_PDF](#)  
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)  
[Littérature - Hubbell Marine Full Line Catalog](#)  
[Manuels d'installation - WIRING\\_PD1551\\_INSTALLINST](#)  
[Page du catalogue - WDK AA-29 Catalog Page](#)  
[Page du catalogue - WDK AA-28 Catalog Page](#)  
[Spécifications - HBL21CM28](#)  
[Spécifications - HBL21CM28](#)

