

Adaptateur, utilisation marine, NEMA L5-20P à NEMA 5-15R

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [HBL21CM29](#)



Adaptateur, utilisation marine, NEMA L5-20P à NEMA 5-15R.

Performance

Environmental - Moisture Resistance - IP20 Suitability

Général

Numéro de catalogue	HBL21CM29
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Conditions environnementales	Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Type d'article	Adaptateur enfichable
Matériau	Thermoplastique
Matériau - Matériel de montage	Plug-in
Nombre de pôles	2 pôles
CUP	783585808093

Dimensions

Taille de l'affichage Produit de taille standard

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	15 A
Connectivité	Plug-in
Courant / Intensité nominale	15 A
Valeur nominale actuelle	15 A
Phase	Monophasé
Tension Rating	125 VAC
Puissance	2500

Chef d'orchestre

Nombre de fils Mise à la terre à 3 fils

Certifications et conformité

Nema Rating	L5-20P à 5-15R
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM

Logistique

Quantité de cartons 10

Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
[Dessin technique - HBL21CM29 AutoCAD Drawing](#)
[Dessins de vente - WDK_HBL21CM29_DRAWING_PDF](#)
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
[Littérature - Hubbell Marine Full Line Catalog](#)
[Manuels d'installation - WIRING_PD1551_INSTALLINST](#)
[Page du catalogue - WDK AA-29 Catalog Page](#)
[Page du catalogue - WDK AA-28 Catalog Page](#)
[Spécifications - HBL21CM29](#)
[Spécifications - HBL21CM29](#)

