

EdgeConnect™ Twist-Lock®,
Industrial, Fiche mâle, 20A 277V
AC, 2 pôles, 3 fils, mise à la terre

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [HBL2331ST](#)

Dispositifs de verrouillage, EdgeConnect™ Twist-Lock®,
industriel, fiche mâle, 20A 277V AC, 2 pôles, 3 fils, mise à la terre,
L7-20P, borne sans vis, noir et blanc.

Caractéristiques

- Temps de terminaison plus rapide
- Pas besoin de clé dynamométrique
- Le ressort en acier solide élimine le relâchement des brins
- Entrée du fil en forme d'entonnoir pour faciliter la terminaison.
- La conception supérieure de la prise du cordon protège les terminaisons contre les tensions excessives.

Général

Numéro de catalogue	HBL2331ST
Type d'article	Plug
Nombre de pôles	2
Série	EdgeConnect™
CUP	783585681993

Caractéristiques électriques

Courant / Intensité nominale	20 A
Tension Rating	277 V

Chef d'orchestre

Nombre de fils	3
----------------	---



Logistique

Quantité de cartons	30
---------------------	----

Documentation

- [Brochures - EdgeConnect Brochure](#)
- [Brochures - EdgeConnect Brochure French](#)
- [Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
- [Dessins de vente - M14324](#)
- [Littérature - EP_WDK_MFG_00069-CANEN-sept2022](#)
- [Littérature - EdgeConnect™ Technology FAQ](#)
- [Littérature - EdgeConnect™ Termination vs Standard Push Wire](#)
- [Littérature - EdgeConnect™ Technology](#)
- [Littérature - EP_WDK_MFG_00069-CANFR-102022](#)
- [Littérature - Twist-Lock® Edge Series Devices](#)
- [Manuels d'installation - Installation Guide](#)
- [Page du catalogue - WDK B-20 Catalog Page](#)
- [Spécifications - HBL2331ST](#)
- [Spécifications - WIRING_HBL2331ST_spec](#)
- [Spécifications - HBL2331ST](#)
- [Vidéo - Twist-Lock® Edge Plugs and Inlets](#)
- [Vidéo - Twist-Lock plugs and flanged inlets with EdgeConnect technology install in 10 seconds](#)