

EdgeConnect™ Twist-Lock®,
Industrial, entrée à bride, 20A 277V
AC, mise à la terre 2 pôles 3 fils

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [HBL2335ST](#)

Dispositifs de verrouillage, EdgeConnect™ Twist-Lock®,
industriel, entrée à bride, 20A 277V AC, 2 pôles, mise à la terre 3
fils, L7-20P, borne sans vis, blanc.

Caractéristiques

- Temps de terminaison plus rapide
- Pas besoin de clé dynamométrique
- Le ressort en acier solide élimine le relâchement des brins
- Entrée de fil en forme d'entonnoir pour faciliter la terminaison.
- Terminaison rétro-câblée pour faciliter l'installation

Général

Numéro de catalogue	HBL2335ST
Type d'article	Entrée à bride
Nombre de pôles	2
Série	EdgeConnect™
CUP	783585719597

Caractéristiques électriques

Courant / Intensité nominale	20 A
Tension Rating	277 V

Chef d'orchestre

Nombre de fils	3
----------------	---



Logistique

Quantité de cartons	40
---------------------	----

Documentation

- Brochures - [EdgeConnect Brochure](#)
- Brochures - [EdgeConnect Brochure French](#)
- Catalogues - [WDK Catalog Full 2024](#)
- Dessins de vente - [M14325](#)
- Littérature - [EP_WDK_MFG_00069-CANEN-sept2022](#)
- Littérature - [EdgeConnect™ Technology FAQ](#)
- Littérature - [EdgeConnect™ Termination vs Standard Push Wire](#)
- Littérature - [EdgeConnect™ Technology](#)
- Littérature - [EP_WDK_MFG_00069-CANFR-102022](#)
- Littérature - [Twist-Lock® Edge Series Devices](#)
- Manuels d'installation - [Installation Guide](#)
- Page du catalogue - [WDK B-20 Catalog Page](#)
- Spécifications - [WIRING_HBL2335ST_spec](#)
- Spécifications - [HBL2335ST](#)
- Spécifications - [HBL2335ST](#)
- Vidéo - [Twist-Lock® Edge Plugs and Inlets](#)
- Vidéo - [Twist-Lock plugs and flanged inlets with EdgeConnect technology install in 10 seconds](#)