



Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, Insulgrip® Plug, 20A, 3phasé Y 120/208V CA, 4-pôles, 5-fils de terre, noir et blanc pour câble plat

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [HBL2511FC](#)

Fiche Twist-Lock® Insulgrip®, 20A, 3 Phase Y 120/208V CA, 4-pôles, 5 fils Mise à la terre et blanc pour câble plat.



Caractéristiques

- La conception supérieure de la poignée de cordon protège les terminaisons contre les contraintes excessives
- entrée de fil transparente en forme d'entonnoir pour faciliter la terminaison
- le pare-poussière intégré protège la chambre de câblage de la poussière ou des contaminants.

Générale

Application	À usage intensif industriel
Conditions environnementales	Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Couleur	Noir, blanc
Matériau	Nylon
Matériel - quincaillerie de montage	Monté sur cordon
Type d'article	Fiche Insulgrip® 20A

Dimensions

Dimensions 2,75 po x 2,33 po x 2,33 po

Documentation

[Installation Manuals - WIRING_PD1793_INSTALLINST Literature - Insulgrip® Straight Blade and Twist-Lock® Devices](#)
[Warranty - Industrial & Commercial Products](#)
[Video - Insulgrip Twist-Lock and Straight Blade Devices](#)
[Video - Twist-Lock Devices](#)

Produits reliés

[HBLTL3CCWH - Dispositifs Twist-Lock, serre-câbles colorés, taille 3, blanc](#)
[HBLTL3CCBL](#)
[HBL6035 - Bottes anti-intempéries, bottes pour dispositifs anti-intempéries, noires](#)
[HBL2513FC - Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, Connecteur Insulgrip®, 20A, 3-Phases Y 120/208V CA ; 4-Pôles, 5-Fils à la terre, NEMA L21-20R](#)
[HBL2510 - Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, industriel, prise affleurante, 20A triphasé 120/208V CA, 4-pôles 5-fils de terre, L21-20R](#)



Un fier membre de la famille Hubbell.

©2023 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés.
WDK_CA-HBL2511FC-SPEC-FR | REV 10/2023