

Prise EdgeConnect™ Twist-Lock®
avec terminaison à ressort, 20A,
277/480V, L22-20R, Nylon noir et
blanc

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [HBL2521ST](#)

Dispositifs de verrouillage, EdgeConnect™ Twist-Lock®,
EdgeConnect™, industriel, fiche mâle Insulgrip®, 20A triphasé
277/480V AC, 4 pôles, 5 fils de mise à la terre, L22-20R, borne à
ressort, nylon noir et blanc.

Caractéristiques

- Temps de terminaison plus rapide
- Pas besoin de tournevis ni de clé dynamométrique
- La terminaison à ressort élimine le relâchement des brins
- Entrée de fil en forme d'entonnoir pour faciliter la terminaison
- La conception supérieure de la prise du cordon protège les terminaisons contre les tensions excessives.

Général

Numéro de catalogue	HBL2521ST
Type d'article	Plug
Nombre de pôles	4
Série	EdgeConnect™
CUP	783585681528

Caractéristiques électriques

Valeur nominale actuelle	20 A
Tension Rating	277/480 VAC

Chef d'orchestre

Nombre de fils	5
----------------	---



Logistique

Quantité de cartons	30
---------------------	----

Documentation

- [Brochures - Twist-Lock Edge Series French](#)
- [Brochures - Twist-Lock Edge Series](#)
- [Brochures - EdgeConnect Brochure](#)
- [Brochures - EdgeConnect Brochure French](#)
- [Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
- [Dessins de vente - M14339](#)
- [Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
- [Littérature - Healthcare Product Solutions](#)
- [Littérature - EdgeConnect™ Technology FAQ](#)
- [Littérature - EdgeConnect™ Termination vs Standard Push Wire](#)
- [Littérature - EdgeConnect™ Technology](#)
- [Littérature - Twist-Lock® Edge Series Devices](#)
- [Littérature - Entertainment Product Solution Guide](#)
- [Manuels d'installation - PD2973](#)
- [Page du catalogue - WDK B-26 Catalog Page](#)
- [Spécifications - Wiring HBL2521ST specification sheet](#)
- [Spécifications - HBL2521ST](#)
- [Vidéo - Twist-Lock® Edge Plugs and Inlets](#)
- [Vidéo - Twist-Lock plugs and flanged inlets with EdgeConnect technology install in 10 seconds](#)