

Dispositifs de verrouillage, Hubbellock, rayons X mobiles, prise de courant, 60A 250V, 2 pôles, 3 fils, mise à la terre, non NEMA, borne à vis, aluminium moulé

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [HBL25603](#)



Hubbellock, réceptacle mobile pour rayons X, 60A 250V, 2 pôles,
3 fils, mise à la terre, non NEMA, borne à vis.

Général

Numéro de catalogue	HBL25603
Couleur	Noir, Gris
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Conditions environnementales	Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Type d'article	Réceptacle unique
Matériau	Thermoplastique
Matériau - Matériel de montage	Montage par vis
Nombre de pôles	2 pôles
CUP	783585016078

Dimensions

Taille de l'affichage	Produit de taille standard
-----------------------	----------------------------

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	60 A
Connectivité	Vis du terminal de pression
Courant / Intensité nominale	60 A
Valeur nominale actuelle	60 A
Phase	Monophasé
Tension Rating	250V kV
Tension nominale Description	250V kV
Puissance	15000

Chef d'orchestre

Nombre de fils	Mise à la terre à 3 fils
Wire Size	#4 AWG

Certifications et conformité

Nema Rating	Non-NEMA
-------------	----------

Logistique

Quantité de cartons	1
---------------------	---

Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
[Dessins de vente - WDK_HBL25603_DRAWING_PDF](#)
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
[Littérature - Healthcare Product Solutions](#)
[Littérature - Duct Products Guide](#)
[Littérature - Healthcare Application Guide](#)
[Manuels d'installation - WIRING_PD1197_INSTALLINST](#)
[Page du catalogue - WDK L-18 Catalog Page](#)
[Spécifications - WIRING_HBL25603_spec](#)
[Spécifications - HBL25603](#)

