

## Dispositifs de verrouillage, Hubbellock, rayons X mobiles, prise, 60A 250V, 2 pôles, 3 fils, mise à la terre, non NEMA, borne à vis, acier inoxydable

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
No de catalogue [HBL25605](#)

Hubbellock, Réceptacle mobile pour rayons X, 60A 250V, 2 pôles, 3 fils, mise à la terre, non NEMA, borne à vis.



### Général

Numéro de catalogue	HBL25605
Couleur	Noir, Gris
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Conditions environnementales	Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Type d'article	Célibataire
Matériau	Thermoplastique
Matériau - Matériel de montage	Montage par vis
Nombre de pôles	2 pôles
CUP	783585016085

### Dimensions

Taille de l'affichage	Produit de taille standard
-----------------------	----------------------------

### Caractéristiques électriques

Intensité nominale	60 A
Connectivité	Vis du terminal de pression
Courant / Intensité nominale	60 A
Valeur nominale actuelle	60 A
Phase	Monophasé
Tension Rating	250V kV
Tension nominale Description	250V kV
Puissance	15000

### Chef d'orchestre

Nombre de fils	Mise à la terre à 3 fils
Wire Size	#4 AWG

### Certifications et conformité

Nema Rating	Non-NEMA
-------------	----------

### Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)  
[Dessins de vente - WDK\\_HBL25605\\_DRAWING\\_PDF](#)  
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)  
[Littérature - Healthcare Product Solutions](#)  
[Littérature - Duct Products Guide](#)  
[Littérature - Healthcare Application Guide](#)  
[Manuels d'installation - WIRING\\_PD1190\\_INSTALLINST](#)  
[Page du catalogue - WDK L-18 Catalog Page](#)  
[Spécifications - WIRING\\_HBL25605\\_spec](#)  
[Spécifications - HBL25605](#)

