

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, entrée Insulgrip®, 30A, 2 pôles, 3 fils, 240VAC, ligne à neutre, NEMA L25-30P, câblage arrière, nylon blanc

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [HBL2605](#)

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, entrée Insulgrip®, 30A, 2 pôles, 3 fils, 240VAC, ligne à neutre, NEMA L25-30P, câblage arrière, nylon blanc.



Caractéristiques

- Terminaisons rétro-câblées pour faciliter l'installation
- Vis de borne à entraînement multiple #10-32 (fentes, Phillips, Robertson)
- Vis de montage incluses

Performance

- Électrique - Interruption de courant - Certifié à l'intensité nominale totale
- Électrique - Tension diélectrique - 2 000 V minimum
- Mécanique - Logement des bornes - #16 - #8 AWG toronné
- Mécanique - Identification des bornes - Bornes identifiées conformément à la norme UL 498
- Environnement - Inflammabilité - HB ou mieux selon UL94/CSA 22.2 No.0.17
- Environnement - Résistance à l'humidité - Conformité IP20
- Environnemental - Températures de fonctionnement - Maximum continu 75°C
- Minimum -40°C (sans impact)

Général

Numéro de catalogue	HBL2605
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Type d'article	Entrée Insulgrip® 30A
Listes	<ul style="list-style-type: none">• UL 498• Fed.Spec. W-C-596• CSA C22.2 No.42
Nombre de pôles	2 pôles
CUP	783585580302

Dimensions

Hauteur	2.09 in
Longueur	2.88 in

Chef d'orchestre

Nombre de fils	3 fils
Wire Size	#16 AWG à #8 AWG

Certifications et conformité

Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
---	----

Logistique

Quantité de cartons	10
---------------------	----

Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
[Dessin technique - HBL2605 AutoCAD Drawing](#)
[Dessins de vente - WDK_HBL2605_DRAWING_PDF](#)
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
[Littérature - Twist-Lock® Devices for Data Centers](#)
[Manuels d'installation - WIRING_PD1257_INSTALLINST](#)
[Page du catalogue - WDK B-37 Catalog Page](#)
[Spécifications - Wiring HBL2605 Specification Sheet](#)
[Spécifications - HBL2605](#)
[Vidéo - Insulgrip Twist-Lock and Straight Blade Devices](#)
[Vidéo - Twist-Lock Devices](#)

