

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, enveloppe de sécurité étanche, fiche mâle, 30A 125V, 2-pôles 3-fils avec MALT, L5-30P, borne à vis

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [HBL2611SW](#)

Fiche mâle étanche Twist-Lock® Safety-Shroud® 30A, 125V, 2-pôles, 3-fils avec terre, NEMA L5-30P, logement et pinces PBT/blanc.



Caractéristiques

- Une enveloppe résistante aux chocs protège les lames contre les flexions et les ruptures.
- Réduit l'exposition aux arcs électriques lors de la connexion ou de la déconnexion sous charge.
- Une conception supérieure de la poignée du cordon protège les terminaisons d'une tension excessive.

Générale

Application	À usage intensif industriel
Conditions environnementales	Étanchéité
Couleur	Noir, blanc
Matériau	Composite
Matériel - quincaillerie de montage	Monté sur cordon
Puissance max. (hp)	2
Type	Bouchons
Type d'article	Fiche étanche Safety-Shroud® 30A

Dimensions

Dimensions	2,77 po x 2,77 po x 4,40 po
------------	-----------------------------

Documentation

[Engineering Drawing - HBL2611SW AutoCAD Drawing](#)
[Installation Manuals - WIRING_PD1270_INSTALLINST](#)
[Literature - Wiring Device Solutions for Strategic Manufacturing Facilities](#)
[Literature - Entertainment Product Solution Guide](#)
[Sales Drawings - WDK_HBL2611SW_DRAWINGS_PDF](#)
[Warranty - Industrial & Commercial Products](#)
[Video - Insulgrip Twist-Lock and Straight Blade Devices](#)
[Video - Twist-Lock Devices](#)

Produits reliés

[HBL2610SW - Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, capot de sécurité étanche, prise, 30A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, L5-30R, borne à vis, gris](#)
[WTSS234SS - Dispositifs Twist-Lock®, Safety-Shroud étanche, adaptateur taille 2, 3/4" acier inoxydable](#)
[WTSS234 - Dispositifs Twist-Lock®, Safety-Shroud étanche, adaptateur taille 2, 3/4" aluminium](#)
[HBL2613SW - Twist-Lock®, capot de sécurité étanche, Connecteur femelle, 30A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, L5-30R, borne à vis et blanc](#)