

## Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, Valise de qualité marine, fiche mâle, 30A 125V, 2 pôles, 3 fils, mise à la terre, L5-30P, borne à vis, noir

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
No de catalogue [HBL26CM11VB](#)

Fiche mâle Valise® Twist-Lock® de qualité marine, 30A 125V, 2 pôles, 3 fils, mise à la terre, L5, borne à vis.



### Caractéristiques

- Powerful cord grips
- Two Captive Stainless Steel Assembly Screws
- Nickel plated brass contacts for corrosion resistance
- Poignées de cordon puissantes
- deux vis d'assemblage en acier inoxydable capitif
- contacts en laiton nickelé pour une résistance à la corrosion

### Performance

Environmental - Moisture Resistance - IP20 Suitability

### Général

Numéro de catalogue	HBL26CM11VB
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Conditions environnementales	
Type d'article	Accès
Matériau	Composite
Matériau - Matériel de montage	Monté sur cordon
Nombre de pôles	2 pôles
CUP	783585808222

### Dimensions

Taille de l'affichage	Taille standard
-----------------------	-----------------

### Caractéristiques électriques

Intensité nominale	30 A
Connectivité	Vis du terminal de pression
Courant / Intensité nominale	30 A
Valeur nominale actuelle	30 A
Phase	Monophasé
Tension Rating	125 VAC
Tension nominale Description	125 VAC
Puissance	3750

### Chef d'orchestre

Type de cordon	Tous les immeubles portatifs répertoriés
Nombre de fils	Mise à la terre à 3 fils
Wire Size	#12 AWG à #8 AWG

### Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	Répertorié UL
Nema Rating	L5-30P

### Logistique

Quantité de cartons	10
---------------------	----

### Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)  
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)  
[Littérature - Hubbell Marine Full Line Catalog](#)  
[Manuels d'installation - WIRING\\_PD1550\\_INSTALLINST](#)  
[Page du catalogue - WDK AA-12 Catalog Page](#)  
[Spécifications - WIRING\\_HBL26CM11VB\\_spec](#)  
[Spécifications - HBL26CM11VB](#)



Une marque Hubbell