

Fiche EdgeConnect™ Twist-Lock®
avec terminaison à ressort, 30A,
125/250V, L14, 30P, Nylon noir et
blanc

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [HBL2711ST](#)

Dispositifs de verrouillage, EdgeConnect™ Twist-Lock®,
industriel, fiche mâle Insulgrip®, 30A 125/250V, 3 pôles 4 fils
avec mise à la terre, L14-30P, borne à ressort, nylon noir et blanc.

Caractéristiques

- Temps de terminaison plus rapide
- Pas besoin de tournevis ni de clé dynamométrique
- La terminaison à ressort élimine le relâchement des brins
- Entrée de fil en forme d'entonnoir pour faciliter la terminaison
- La conception supérieure de la prise du cordon protège les terminaisons contre les tensions excessives.

Général

Numéro de catalogue	HBL2711ST
Type d'article	Plug
Nombre de pôles	3
Série	EdgeConnect™
CUP	783585681603

Caractéristiques électriques

Valeur nominale actuelle	30 A
Tension Rating	125/250 V

Chef d'orchestre

Nombre de fils	4
----------------	---



Logistique

Quantité de cartons	30
---------------------	----

Documentation

- [Brochures - Twist-Lock Edge Series French](#)
- [Brochures - Twist-Lock Edge Series](#)
- [Brochures - EdgeConnect Brochure](#)
- [Brochures - EdgeConnect Brochure French](#)
- [Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
- [Dessins de vente - M14321](#)
- [Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
- [Littérature - Healthcare Product Solutions](#)
- [Littérature - EdgeConnect™ Technology FAQ](#)
- [Littérature - EdgeConnect™ Termination vs Standard Push Wire](#)
- [Littérature - EdgeConnect™ Technology](#)
- [Littérature - Twist-Lock® Edge Series Devices](#)
- [Littérature - Entertainment Product Solution Guide](#)
- [Manuels d'installation - PD2973](#)
- [Page du catalogue - WDK B-30 Catalog Page](#)
- [Spécifications - HBL2711ST](#)
- [Spécifications - Wiring HBL2711ST specification sheet](#)
- [Vidéo - Twist-Lock® Edge Plugs and Inlets](#)
- [Vidéo - Twist-Lock plugs and flanged inlets with EdgeConnect technology install in 10 seconds](#)