

EdgeConnect™ Twist-Lock® Prise à bride avec terminaison à ressort, 30A, 125/250V, L14, 30P, blanc

Par Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue [HBL2715ST](#)

Dispositifs de verrouillage, EdgeConnect™ Twist-Lock®, industriel, entrée à bride Insulgrip®, 30A 125/250V, 3-pôles 4-fils avec mise à la terre, L14-30P, borne à ressort, blanc.



Caractéristiques

- Temps de terminaison plus rapide
- Pas besoin de tournevis ni de clé dynamométrique
- La terminaison à ressort élimine le relâchement des brins
- Entrée de fil en forme d'entonnoir pour faciliter la terminaison
- Terminaison rétro-câblée pour faciliter l'installation

Général

Numéro de catalogue	HBL2715ST
Type d'article	Plug
Nombre de pôles	3
Série	EdgeConnect™
CUP	783585681634

Caractéristiques électriques

Valeur nominale actuelle	30 A
Tension Rating	125/250 V

Chef d'orchestre

Nombre de fils	4
----------------	---

Logistique

Quantité de cartons	10
---------------------	----

Documentation

[Brochures - EdgeConnect Brochure](#)
[Brochures - Twist-Lock Edge Series French](#)
[Brochures - Twist-Lock Edge Series](#)
[Brochures - EdgeConnect Brochure French](#)
[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
[Dessins de vente - WDK_M-14322_DRAWING_PDF](#)
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
[Littérature - Healthcare Product Solutions](#)
[Littérature - EdgeConnect™ Technology FAQ](#)
[Littérature - EdgeConnect™ Termination vs Standard Push Wire](#)
[Littérature - EdgeConnect™ Technology](#)
[Littérature - Twist-Lock® Edge Series Devices](#)
[Littérature - Entertainment Product Solution Guide](#)
[Manuels d'installation - PD2974](#)
[Page du catalogue - WDK B-30 Catalog Page](#)
[Spécifications - Wiring HBL2715ST specification sheet](#)
[Spécifications - HBL2715ST](#)
[Spécifications - WDK_CA-HBL2715ST-SPEC-EN](#)
[Vidéo - Twist-Lock® Edge Plugs and Inlets](#)
[Vidéo - Twist-Lock plugs and flanged inlets with EdgeConnect technology install in 10 seconds](#)

