

EdgeConnect™ Twist-Lock® Plug avec terminaison à ressort, 30A, 3P 250V, L15-30P, Nylon noir et blanc

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [HBL2721ST](#)



Dispositifs de verrouillage, EdgeConnect™ Twist-Lock®, industriel, fiche mâle Insulgrip®, 30A triphasé 250V AC, 3 pôles 4 fils avec mise à la terre, L15-30P, borne à ressort, nylon noir et blanc.

Caractéristiques

- Temps de terminaison plus rapide
- Pas besoin de tournevis ni de clé dynamométrique
- La terminaison à ressort élimine le relâchement des brins
- Entrée de fil en forme d'entonnoir pour faciliter la terminaison
- La conception supérieure de la prise du cordon protège les terminaisons contre les tensions excessives.

Général

Numéro de catalogue	HBL2721ST
Type d'article	Plug
Nombre de pôles	3
Série	EdgeConnect™
CUP	783585681559

Caractéristiques électriques

Valeur nominale actuelle	30 A
Tension Rating	250 VAC

Chef d'orchestre

Nombre de fils	4
----------------	---

Logistique

Quantité de cartons	30
---------------------	----

Documentation

[Brochures - Twist-Lock Edge Series French](#)
[Brochures - Twist-Lock Edge Series](#)
[Brochures - EdgeConnect Brochure](#)
[Brochures - EdgeConnect Brochure French](#)
[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
[Dessins de vente - M14321](#)
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
[Littérature - Healthcare Product Solutions](#)
[Littérature - EdgeConnect™ Technology FAQ](#)
[Littérature - EdgeConnect™ Termination vs Standard Push Wire](#)
[Littérature - EdgeConnect™ Technology](#)
[Littérature - Twist-Lock® Edge Series Devices](#)
[Littérature - Entertainment Product Solution Guide](#)
[Manuels d'installation - PD2973](#)
[Page du catalogue - WDK B-30 Catalog Page](#)
[Spécifications - HBL2721ST](#)
[Spécifications - Wiring HBL2721ST specification sheet](#)
[Vidéo - Twist-Lock® Edge Plugs and Inlets](#)
[Vidéo - Twist-Lock plugs and flanged inlets with EdgeConnect technology install in 10 seconds](#)

